

シンプルロック®

定着効率:95%

SCS13ステンレスの採用により、抜群の耐久性、耐燃性を有しており電食の問題もありません。特殊な工具を使用せずに短時間で施工することができ、ロープ長の調整も可能です。また、くさびに管理ラインを設けているため管理も容易です。



シンプルロックの取付手順

- 1 シンプルロック本体の指示に従って、ロープを通します。
- 2 折り返してロープを通し、端末を引き抜きます。
- 3 ロープの端末長を調整して本体にくさびを挿入します。
- 4 ハンマーで管理ラインが、本体端面と面一になるまでくさびを打込みます。
- 5 くさびが正しく打込まれ、ロープがしっかり垂直配列に固定されているかを確認します。
- 6 組立完了（ロープ末端がくさび側となる）※くさびは取外し可能です。

製品仕様

組立例

製品構成

シンプルロック本体

くさび

管理ライン

(ステンスロープ JIS G 3550の場合)

名称	適応ロープ径 (mm)	終局荷重 (kN)	参考重量 (g)	本体	くさび
SL6S	6, 6.3	22.9, 24.61	170	110	60
SL8S	8, 9	39.62, 50.07	316	220	96
SL10S	10, 11.2	58.71, 73.63	555	385	170
SL12S	12.5	91.68	980	710	270
SL14S	14	114.95	1770	1330	440
SL16S	16	142.5	2390	1790	600
SL18S	18	179.55	3290	2360	930

※ロープの張り出し長はロープ径×10(mm)以上とする。但し、ロープ径φ10未満のロープに関しては100mm以上とする。

⚠ シンプルロックFは、7×7、7×19のステンレスワイヤロープを対象に開発されています。他のステンスロープで使用する場合は、担当者にお問い合わせください。